

beyond<sup>®</sup> Whitening

歯科導入実績 **5,500**台突破!

# 全国の歯科医が Beyondのライトを選ぶ理由。

ハロゲン光 + LED + 超音波

強力ハロゲンで  
効率的かつ効果的にホワイトニングを!

**POLUS<sup>®</sup>**  
Advanced Ultra

LED + 超音波

高いホワイトニング効果と  
スタイリッシュなデザインを両立!

**beyond<sup>®</sup>** II Ultra



ホワイトニングライトの最上位モデル

**POLUS<sup>®</sup>**  
Advanced Ultra



特殊フィルター搭載

特許取得済の特殊フィルターは有害な熱と紫外線(UV)をろ過して、強力なハロゲン球の波長・熱をコントロールします。

ポーラスは  
**3**つのアプローチ

**強力ハロゲン**


強力ハロゲンの「強い光」がホワイトニングを促進します。

**LED**

波長域480~520nmのLEDライトで、歯牙の内部まで光を届けます。

**超音波**

電気で超音波を作り出し、その発熱で歯面を加熱します。



ビヨンドIIは  
**2**つのアプローチ

**LED**

ビヨンドIIは波長域が480nm~520nmの光を採用しています。この光は可視光線の中で比較的波長が長く、波長が短い光は長い光と比べて光の吸収率が高く、ホワイトニング時に歯牙の内部まで光を届けることが出来ます。

**超音波**

電気で超音波を作り出し、その発熱で歯面を加熱します。



小型でスタイリッシュな高機能モデル

**beyond<sup>®</sup>** II Ultra



デジタルディスプレイは視認性が良く、操作も簡単なシンプルデザイン。

**2名同時照射が可能**



照射部は2か所に装着することが可能。各々に照射部を装着することで2名同時に照射でき、効率化を図れます。  
※2個目の照射部は別売です。

**Freely** 【自由自在に】

可動域360°電動アーム

360°対応のラジカルアームは電動で上げ下げ可能。自在に換える照射口だからクライアントへ負担をかけることはありません。



**Easy** 【より簡単に】

タッチパネルによる操作

視認性に優れたタッチユーザーインターフェース(TUI)コントロールで簡単操作を実現。



**Comfort** 【快適で安心】

快適なホワイトニング

専用の開口器に直接照射部をつけるタイプです。軽量化された照射部はストレスも少なく、動いてもずれる心配がないため安心です。



**Clean** 【空気も清潔】

イオナイザー搭載

ビヨンドIIはイオナイザー(除電器)を搭載。プラスイオン・マイナスイオンを発生させることで、診療所内の汚染物質を減らす効果が期待できます。



ポーラスの実際の使い方をご覧ください。



DENTAL ADVISOR  
TOP AWARD  
WINNER  
WHITENING:  
LIGHT-ASSISTED  
IN-OFFICE SYSTEM



■販売名:ポーラス

寸法及び重量	幅: 380mm 奥行: 380mm(最大1,220mm) 高さ: 1,210mm(最大1,420mm) 重量: 21kg
電 気 的 定 格	電圧: AC100~240V 電流: 12V12.5A 周波数: 50/60Hz
波 長 域	450~590nm
照 度	High: 250,000 lx Medium: 190,000 lx Low: 150,000 lx (最大)
付 属 品	保護メガネ2個、交換用ハロゲン球1個、LEDキュアリングライト1本、LEDキュアリングライトホルダー1個、ワイヤレスリモコン1個、リング1個、遮光シールド1個

医療機器製造販売届出番号 13B1X10114000001  
一般医療機器/特定保守管理医療機器

選べる  
**3**カラー



■販売名:ビヨンドII

寸法及び重量	幅: 190mm 奥行: 220mm 高さ: 760mm 重量: 5.1kg
電 気 的 定 格	電圧: AC100~240V 電流: 12V1.67A 周波数: 50/60Hz
波 長 域	460~470nm
照 度	High: 95,000 lx Medium: 75,000 lx Low: 60,000 lx (最大)
付 属 品	照射部LEDライト1個、保護メガネ2個、開口器

医療機器製造販売届出番号 13B1X10114000002  
一般医療機器/特定保守管理医療機器

※掲載している全製品の仕様は予告なく変更されることがあります。